



Stezna glava Poprečna i uzdužna ozubljenja, Top 65, stezni  $\emptyset$  (s povećanjem od 0,5 mm): 42mm



## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 329974 42     |
| GTIN           | 2050001927934 |
| Razred artikla | 33H           |

## Opis

### Izvedba:

Stezne glave, **Okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm. Molimo naznačite željeni  $\emptyset$  stezanja prilikom narudžbe.**

Poprečna i uzdužna ozubljenja za sirovi materijal.

### Prednost:

- **25% veća sila stezanja nego kod stezne glave RD.**
- **Nema radijalnog pomicanja između stezne glave i steznog prihvata, time je neosjetljiva na prljavštinu.**
- **Jedinstvena krutost zahvaljujući velikoj nalijegajućoj površini steznih segmenata.**

### Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

### Preporuka:

**Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.**

### Napomena:

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

## Tehnički opis

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Stezni Ø          | 42 mm                       |
| Površina stezanja | Poprečni i uzdužni žljebovi |
| Profil            | okruglo                     |
| Tvrdoća           | 60 HR                       |
| Duljina D (L)     | 49 mm                       |
| Prihvat           | Top 65                      |
| Vrsta proizvoda   | Stezna glava                |