

SWISS TOOLS

**Prihvata držača za unutarnje tokarenje, PSC 63, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318888 12
GTIN	2050001672919
Razred artikla	36D

**Opis****Upotreba:**

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.  
Za držač alata za unutarnje tokarenje.

**Napomena:**

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
L <sub>1</sub>	58 mm
Vanjski Ø D	36 mm
Prihvata	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

