

SWISS TOOLS

**Prihvata držača za unutarnje tokarenje, PSC 40, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318886 20
GTIN	2050001714640
Razred artikla	36D

**Opis****Upotreba:**

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.  
Za držač alata za unutarnje tokarenje.

**Napomena:**

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>1</sub>	43 mm
Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Vanjski Ø D	44 mm
Prihvata	PSC 40
Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

