

SWISS TOOLS

**Držac noža za odrezivanje radijalno, HSK-T 40, za visinu mača H: 26 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318839 26
GTIN	2050001714732
Razred artikla	36D

**Opis****Upotreba:**

Za prihvat mačeva za odrezivanje.  
Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.  
Norma asiento: ISO 12164-3  
Arbor standard: ISO 12164-3  
Kiinnitysnormi: ISO 12164-3  
Norme de porte-outils: ISO 12164-3  
Befogó szabvány: ISO 12164-3  
Norma attacco: ISO 12164-3  
Duljina izboja A-dimenzija: 75 mm  
L<sub>1</sub>: 75 mm  
Vanjski Ø D: 100 mm

**Tehnički opis**

za visinu mača H	26 mm
Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
L <sub>1</sub>	75 mm
Vanjski Ø D	100 mm

Prihvat	HSK-T 40
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarne hlađenje	da