

SWISS TOOLS

Prihvata držača za unutarnje tokarenje, PSC 63, Stezni Ø D1: 16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318888 16
GTIN	2050001672926
Razred artikla	36D

Opis**Upotreba:**

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
Za držač alata za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
L ₁	58 mm
Vanjski Ø D	40 mm
Prihvata	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

