

SWISS TOOLS

**Držac alata aksijalni, jednostruki, lijevi, HSK-T 40, za četverokutni držač:
20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318606 20
GTIN	2050001715319
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.

Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Tehnički opis

Stezna duljina l_1	45 mm
za četverokutni držač	20 mm
B	30 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski \varnothing D	80 mm
Prihvat	HSK-T 40
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držač ureznika

