

SWISS TOOLS

Prihvata držača za unutarnje tokarenje, HSK-T 63, Stezni Ø D1: 16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318830 16
GTIN	2050001672735
Razred artikla	36D

Opis**Upotreba:**

Za držač alata za unutarnje tokarenje.
Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
L ₁	49 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
Vanjski Ø D	40 mm
Prihvata	HSK-T 63
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine