

SWISS TOOLS

Držač alata aksijalni, dvostruki, desni, HSK-T 63, za četverokutni držač: 20 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318811 20
GTIN	2050001673107
Razred artikla	36D

Opis

Izvedba:

S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.

Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Unutarnje hlađenje: da

Duljina izboja A-dimenzija: 90 mm

Stezna duljina l_1 : 45 mm

B: 30 mm

Vanjski \varnothing D: 80 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
za četverokutni držač	20 mm
B	30 mm
Stezna duljina l_1	45 mm
Vanjski \varnothing D	80 mm
Prihvat	HSK-T 63
Norma prihvata	ISO 12164-3

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Čelični držač