

SWISS TOOLS

**Prihvata držača za unutarnje tokarenje, HSK-T 63, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318830 20
GTIN	2050001672742
Razred artikla	36D

**Opis****Upotreba:**

Za držač alata za unutarnje tokarenje.  
Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.

**Tehnički opis**

L <sub>1</sub>	49 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
Vanjski Ø D	44 mm
Prihvata	HSK-T 63
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine