

SWISS TOOLS

Prihvata držača za unutarnje tokarenje, PSC 50, Stezni Ø D1: 12mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 318887 12 |
| GTIN | 2050001714688 |
| Razred artikla | 36D |

Opis**Upotreba:**

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
Za držač alata za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Stezni Ø D ₁ | 12 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm |
| L ₁ | 48 mm |
| Vanjski Ø D | 36 mm |
| Prihvata | PSC 50 |
| Norma prihvata | ISO 26623-2 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |

