

Garant**Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, HSK-A 63, Područje navoja: M6-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334652 M6-20
GTIN	4045197488558
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
- Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

S rukavcem na kugličnim ležajevima za laganu kompenzaciju duljine bez zračnosti.

Upotreba:

- Izrada kalibriranih navoja.
- Za desni i lijevi navoj.
- Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Nasadni ključ br. 309890.

Napomena:

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Norma prihvata: ISO 12164-1

Kompenzacija duljine na tlak: 10 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 12,5 mm

Vanjski Ø D: 60 mm

Unutarnji Ø d₁: 31 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 110 mm

Tehnički opis

Unutarnji $\varnothing d_1$	31 mm
Područje reza navoja	M6 – M20
Vanjski $\varnothing D$	60 mm
Kompenzacija duljine na tlak	10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Kompenzacija duljine na vlak	12,5 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 6 mm	335647 6
Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 9 dijelova	335470
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 8 mm	335647 8
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 12 mm	335620 12
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 11 mm	335430 11
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 6 mm	335430 6
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 11 mm	335620 11
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 10 mm	335647 10
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 7 mm	335430 7

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	335430 9
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335620 14
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335647 11
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335647 9
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 63	309880 63
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 16 mm	335430 16
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 12 mm	335430 12
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335620 9
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335647 14
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 14 mm	335430 14
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335647 12
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335647 16
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335620 8
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335620 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335620 10
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335620 6
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335647 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335620 16

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 10 mm

335430 10

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 8 mm

335430 8