

Garant**Stezna glava za ureznike, tip: 12/1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334100 12/1
GTIN	4045197152336
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

- S integriranim reverzibilnim prienosom za automatski povratni hod. Nakon postizanja dubine navoja uređaj automatski promijeni smjer podizanjem strojnog vretena (ležajevi otporni na trošenje!).
- Ubrzani povratni hod (cca. faktor $1,8 \times n_{maks}$).
- Izjednačavanje duljine vlačnom silom.
- Sa ručkom protiv rotacije.
- Ne zahtijeva održavanje.
- Može se koristiti za desni i lijevi navoj.
- Sa sustavom za brzu izmjenu.

Upotreba:

Za strojno rezanje navoja na bušilicama s ručnim posmakom i jednim smjerom vrtnje. Za urezivanje prolaznog navoja (sa steznom čahurama br. 335420) odn. navoja u slijepim rupama (sa steznom čahurama br. 335610).

Dodatni pribor:

Za brzoizmjenjive stezne čahure pogledajte: Br. 335420; 335430 (**bez** sigurnosne spojke), br. 335610; 335620 (**sa** sigurnosnom spojkom).

Tehnički opis

Vanjski Ø D	80 mm
Put otkopčavanja B	6 mm
Ø D ₂	32 mm
Ø D ₁	19 mm
Morse konus MK	1
L ₁	60 mm
Kompenzacija duljine na vlak	12,5 mm
Duljina od vratila stroja	140 mm
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja	1200 min ⁻¹
Područje reza	M3 – M12
Vrsta proizvoda	Aparat za rezanje navoja

Pribor

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335610 10
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 4,5 mm	335610 4,5
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 10 mm	335420 10
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 8 mm	335420 8
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 3,5 mm	335610 3,5
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	335420 9
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335610 7
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335420 11
	335610 9

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 9 mm

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 4,5 mm

335420 4,5

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 8 mm

335610 8

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 3,5 mm

335420 3,5

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 7 mm

335420 7

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 6 mm

335420 6

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 6 mm

335610 6

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 11 mm

335610 11