

Garant**Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, HSK-A 100, Područje navoja: M3-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334656 M3-12
GTIN	4045197488565
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
- Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

S rukavcem na kugličnim ležajevima za laganu kompenzaciju duljine bez zračnosti.

Upotreba:

- Izrada kalibriranih navoja.
- Za desni i lijevi navoj.
- Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Nasadni ključ br. 309890.

Napomena:

- Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.
- Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.

Norma prihvata: ISO 12164-1

Kompenzacija duljine na tlak: 7,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 7,5 mm

Vanjski Ø D: 41 mm

Unutarnji Ø d₁: 19 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 80 mm

Tehnički opis

Kompenzacija duljine na tlak	7,5 mm
Unutarnji $\varnothing d_1$	19 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski $\varnothing D$	41 mm
Kompenzacija duljine na vlak	7,5 mm
Područje reza navoja	M3 – M12
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 9 mm	335610 9
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 100	309880 100
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 6 mm	335420 6
Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 8 dijelova	335460
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 4,5 mm	335645 4,5
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 10 mm	335645 10
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 3,5 mm	335610 3,5
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 11 mm	335610 11
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 3,5 mm	335420 3,5
	335610 8

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 8 mm

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 8 mm

335645 8

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 8 mm

335420 8

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 9 mm

335420 9

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 4,5 mm

335420 4,5

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 10 mm

335610 10

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 7 mm

335645 7

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 7 mm

335610 7

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 6 mm

335645 6

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 7 mm

335420 7

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 9 mm

335645 9

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 10 mm

335420 10

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 4,5 mm

335610 4,5

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 3,5 mm

335645 3,5

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 11 mm

335420 11

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 6 mm

335610 6