

Garant**Eco prihvat za alat oblik B2 radijalni lijevi, kratki, Ø drške d1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319011 25
GTIN	4045197528377
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Kaljen HRC 58 ±2.
- sve funkcionalne površine su brušene.
- S kugličnom mlaznicom.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, **GARANT Eco** – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i **GARANT Eco** – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Tehnički opis

l_2	30 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 25
l_1	16 mm
Ø drške d_1	25 mm

List s podacima

b_2	30 mm
h_2	22 mm
b_1	55 mm
h_5	30 mm
h_1	16 mm
h_6	25 mm
Oblik	B
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata