



Prihvata za alat oblik B4 radijalni lijevi, kratki, Ø drške d1: 40 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319060 40
GTIN	4045197223951
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Kaljen HRC 58 ±2.
- sve funkcionalne površine su brušene.
- S kugličnom mlaznicom.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Tehnički opis

b ₁	85 mm
----------------	-------

h_2	34 mm
h_6	42,5 mm
b_2	42,5 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
h_1	25 mm
Ø drške d_1	40 mm
h_5	48 mm
l_1	22 mm
l_2	44 mm
Oblik	B
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata

Pribor

Montažni ključ za kugličnu mlaznicu veličina 10	319003 10
---	-----------