



Prihvata za alat oblik B2 radijalni lijevi, kratki, Ø drške d1: 20 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319010 20
GTIN	4045197223906
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Kaljen HRC 58 ±2.
- sve funkcionalne površine su brušene.
- S kugličnom mlaznicom.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Tehnički opis

b ₂	30 mm
h ₁	16 mm

b ₁	55 mm
Ø drške d ₁	20 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 20
l ₁	16 mm
l ₂	30 mm
h ₂	22 mm
h ₅	30 mm
h ₆	25 mm
Oblik	B
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata