

**Stanica za lemljenje, oznaka proizvođača: ANA60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082300 ANA60
GTIN	
Razred artikla	04C

Opis**Izvedba:**

Stanica za lemljenje s regulacijom temperature i keramičkim PTC-grijačem te i iznutra grijanim trajnim lemnim vrhovima od Ersadura (precizno upravljanje temperature). **Osnovni model** s izvanrednim odnosom cijene / usluge.

Upotreba:

Za sve primjene lemljenja u elektronici i elektrotehnici.

Tehnički opis

Snaga zagrijavanja	190 W
Vrijeme zagrijavanja na 280°C	oko 60 s
Težina lemilica, bez dovodnog voda	60 g
Snaga grijanja	60 W
Oznaka proizvođača	ANA60
Područje podešavanja temperature vrhova za lemljenje	150 - 450 °C
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stanica za lemljenje

Pribor

Lemni vrh oznaka proizvođača 832EDLF	082400 832EDLF
Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø žice za lemljenje 1 mm	082365 1
Pumpa za odlemljivanje PDD03, plastična, antistatička	082355
Lemni vrh oznaka proizvođača 832SDLF	082400 832SDLF
Masnoća za lemljenje, 20 g	082370
Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø žice za lemljenje 1,5 mm	082365 1,5
Lemni vrh oznaka proizvođača 832CDLF	082400 832CDLF