

HOLEX**Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom, M3 – M12, Ø drške: 7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335610 7
GTIN	4045197152664
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

Broizmjenjivi umeci **sa** sigurnosnom kliznom spojkom.

Upotreba:

Za slijepe rupe.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (R_m 600 – 800 N/mm²). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Tehnički opis

Ø drške ureznika	7 mm
Kvadratna drška	5,5 mm
Područje ureznika	M3 – M12
Vanjski Ø D	32 mm
Ø drške d	19 mm

Dužina priključka L	21,5 mm
Duljina izboja H	25 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu