

**HOLEX****Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke, M14 – M33, Ø drške: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335440 20
GTIN	4045197335937
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

Brzo izmjenjivi umeci **bez** sigurnosne klizne spojke.

**Upotreba:**

Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

**Napomena:**

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

**Tehnički opis**

Ø drške ureznika	20 mm
Kvadratna drška	16 mm
Područje ureznika	M14 – M33
Vanjski Ø D	68 mm
Ø drške d	48 mm

Dužina priključka L	55,5 mm
Duljina izboja H	14 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu