



Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke, M6 – M20, Ø drške: 11mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	335430 11
GTIN	4045197152589
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

Brzo izmjenjivi umeci **bez** sigurnosne klizne spojke. Odgovara i za G 1/4.

Upotreba:

Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (R_m 600 – 800 N/mm²). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Tehnički opis

Ø drške ureznika	11 mm
Kvadratna drška	9 mm
Područje ureznika	M6 – M20
Vanjski Ø D	46 mm
Ø drške d	31 mm

Dužina priključka L	35 mm
Duljina izboja H	11 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu