

**HOLEX****Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke, M6 – M20, Ø drške: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335430 12
GTIN	4045197152596
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

Brzo izmjenjivi umeci **bez** sigurnosne klizne spojke.

**Upotreba:**

Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

**Napomena:**

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

**Tehnički opis**

Ø drške ureznika	12 mm
Kvadratna drška	9 mm
Područje ureznika	M6 – M20
Vanjski Ø D	46 mm
Ø drške d	31 mm

Dužina priključka L	35 mm
Duljina izboja H	11 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu