



## Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke, M6 – M20, Ø drške: 14mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	335430 14
GTIN	4045197152602
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

Brzo izmjenjivi umeci **bez** sigurnosne klizne spojke.

#### Upotreba:

Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

#### Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

### Tehnički opis

Ø drške ureznika	14 mm
Kvadratna drška	11 mm
Područje ureznika	M6 – M20
Vanjski Ø D	46 mm
Ø drške d	31 mm

Dužina priključka L	35 mm
Duljina izboja H	11 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu