

**HOLEX****Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom, M6 – M20, Ø drške: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335620 8
GTIN	4045197152732
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

Broizmjenjivi umeci **sa** sigurnosnom kliznom spojkom.

**Upotreba:**

Za slijepu rupe.

**Napomena:**

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

**Tehnički opis**

Ø drške ureznika	8 mm
Kvadratna drška	6,2 mm
Područje ureznika	M6 – M20
Vanjski Ø D	50 mm
Ø drške d	31 mm

Dužina priključka L	35 mm
Duljina izboja H	34 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu