

HOLEX**Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom, M6 – M20, Ø drške: 11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335620 11
GTIN	4045197152763
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

Broizmjenjivi umeci **sa** sigurnosnom kliznom spojkom.

Upotreba:

Za slijepe rupe.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (R_m 600 – 800 N/mm²). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Tehnički opis

Ø drške ureznika	11 mm
Kvadratna drška	9 mm
Područje ureznika	M6 – M20
Vanjski Ø D	50 mm
Ø drške d	31 mm

Dužina priključka L	35 mm
Duljina izboja H	34 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu