

Garant

eco prihvat za alat oblik C1 aksijalni, desni, Ø drške d1: 40 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319101 40
GTIN	4045197523723
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Kaljen HRC 58 ±2.
- sve funkcionalne površine su brušene.
- S kugličnom mlaznicom.

GARANT eco Za korištenje uz klasične držače s izmjenjivim pločicama, **GARANT eco** – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i **GARANT eco** – za držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Širina drške b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Tehnički opis

Ø drške d_1	40 mm
h_5	32,5 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
b_1	85 mm
Širina drške b_3	20,5 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
h_6	48 mm
h_1	25 mm
b_2	42,5 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata