



## MicroClamp, HSK-E 25 A = 37, Tip: 0,2-3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308382 0,2-3
GTIN	4045197556851
Razred artikla	31H

### Opis

#### Izvedba:

- **Za desni i lijevi hod.**
- **Koncentričnost < 0,01 mm.**
- **Prenosivi okretni moment 7 Nm.**
- **Dopušten broj okretaja: 60000 okretaja/min.**
- **Dozvoljeni pritezni moment 2 Nm.**

#### Dio isporuke:

Uključuje stezni ključ s T ručicom.

#### Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.

Norma prihvata: DIN 69893

Norma prihvata: ISO 12164-1

Oblik: E

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min<sup>-1</sup>

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon Ø D<sub>1</sub>: 0,2 - 3,4 mm

Vanjski Ø D: 19 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

Rezervni stezni ključ: 627425\_2

### Tehnički opis

Stezni raspon Ø D <sub>1</sub>	0,2 - 3,4 mm
Rezervni stezni ključ	627425_2

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Vanjski Ø D	19 mm
Prihvat	HSK-E 25 A = 37
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	E
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Strategija rezanja	HSC

---

**Pribor**

Šesterokutni odvijač s poprečnim zahvatom Imbus 2 mm	627425 2
--	----------