



MicroClamp, HSK-E 32 A = 46, Tip: 0,2-3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308388 0,2-3
GTIN	4045197556868
Razred artikla	31H

Opis

Izvedba:

- Za desni i lijevi hod.
- Koncentričnost < 0,01 mm.
- Prenosivi okretni moment 7 Nm.
- Dopusćen broj okretaja: 60000 okretaja/min.
- Dozvoljeni pritezni moment 2 Nm.

Dio isporuke:

Uključuje stezni ključ s T ručicom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.

Norma prihvata: DIN 69893

Norma prihvata: ISO 12164-1

Oblik: E

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min⁻¹

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Vanjski Ø D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Rezervni stezni ključ: 627425_2

Tehnički opis

Stezni raspon Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø D ₂	12 mm

Rezervni stezni ključ	627425_2
Vanjski Ø D	19 mm
Prihvat	HSK-E 32 A = 46
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	E
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Strategija rezanja	HSC

Pribor

Šesterokutni odvijač s poprečnim zahvatom Imbus 2 mm	627425 2
--	----------