

Garant**Stezna glava za ER čahure, PSC-63 kratko, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308515 32
GTIN	4045197471628
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 odn. 613300, cijev rashladnog sredstva br. 309885 i nasadni ključ br. 309893.

Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885 i 309893.

Unutarnje hlađenje: da

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 60 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 32

Tehnički opis

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610	32
--	----

Stezni raspon	2 - 20 mm
za ER stezna kliješta	32
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Stezni Ø D ₁	2-20 mm
Prihvat	PSC-63 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309001 3
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309024
Garnitura ER čahura od 8 dijelova, 4-16, 20 mm s brtvom	309026
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308986 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	308986 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308986 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308981 18
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm	309002 19
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308981 5
	309002 16

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm

309002 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm

308981 19

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm

309001 11

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm

309001 17

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

309001 7

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm

309432 11

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm

309001 18

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm

309000 15

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm

308981 3

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

309001 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm

308981 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm

308986 15

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm

309000 20

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

309001 8

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm

309002 7

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm

308986 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm

309000 7

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm

308986 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm

309000 5

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm

309002 4

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm

309001 15

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm

309432 12

HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 32

309749 32

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm

309432 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309001 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309000 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309432 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308981 15
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308981 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309000 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308981 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	309002 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309000 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309000 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308981 17
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309002 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309001 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309001 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309001 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309002 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309002 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309002 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308981 20
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309285
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308986 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	309002 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309002 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	308986 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308986 7
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm	309280
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308986 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308986 5

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309001 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309432 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309001 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308981 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309002 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309001 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308986 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3
Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom	309284
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308986 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309001 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	309002 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14