

Garant

Stezna glava za ER čahure, PSC 63 A = 100, za veličinu ER čahura: 32



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308522 32 |
| GTIN | 4045197471666 |
| Razred artikla | 31C |

Opis

Izvedba:

- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Obradene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 odn. 613300, cijev rashladnog sredstva br. 309885 i nasadni ključ br. 309893.

Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885 i 309893.

Unutarnje hlađenje: da

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 32

Tehnički opis

| | |
|--|-----------|
| Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 | 32 |
| Stezni raspon | 2 - 20 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| za ER stezna kliješta | 32 |
| Vanjski Ø D | 50 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 2-20 mm |
| Prihvat | PSC 63 A = 100 |
| Norma prihvata | ISO 26623-1 |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309432 6 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm | 309001 11 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm | 309002 10 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm | 309432 11 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309002 9 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 309001 10 |
| ER stezni ključ za ER steznu glavu 32 | 309680 32 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309432 9 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm | 308981 19 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309001 7 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm | 309001 3 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm | 308986 15 |

| | |
|---|------------|
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309432 4,5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm | 308981 18 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm | 309002 16 |
| Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm | 309280 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm | 309001 16 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm | 309001 4 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm | 308981 4 |
| Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm | 309024 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm | 308986 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm | 308981 10 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 308986 6 |
| Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom i rashladnim kanalom | 309285 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm | 309000 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm | 309000 17 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm | 309000 11 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309001 9 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm | 309002 20 |
| Garnitura ER čahura od 18 dijelova, 3-20 mm s brtvom | 309284 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm | 308981 13 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm | 308986 13 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm | 309000 7 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm | 309001 18 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm | 308981 7 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm | 309432 12 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm | 308986 3 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm | 309001 15 |

| | |
|---|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm | 309000 3 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309002 7 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm | 309002 17 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm | 309000 9 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm | 309000 20 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm | 309000 19 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm | 308986 19 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm | 308981 12 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm | 308986 14 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm | 308986 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm | 308981 8 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309432 7 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm | 309001 12 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm | 309000 6 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm | 309001 20 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm | 308981 5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm | 309000 16 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm | 309000 15 |
| HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 32 | 309749 32 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm | 309002 5 |
| Garnitura ER čahura od 8 dijelova, 4-16, 20 mm s brtvom | 309026 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm | 308981 9 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm | 308981 15 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm | 308986 5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm | 308981 17 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm | 309002 14 |

| | |
|---|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm | 309000 13 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 308986 8 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm | 309002 4 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm | 309000 10 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm | 309002 19 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309001 8 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm | 308981 3 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm | 308986 16 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm | 309001 19 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm | 309000 14 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm | 309000 18 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 308986 10 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm | 309002 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm | 308981 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm | 308981 20 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm | 309000 8 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm | 308986 17 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309001 6 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm | 309002 12 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm | 309002 15 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 308986 9 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm | 309001 17 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309002 6 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm | 308986 20 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm | 309002 18 |

| | |
|--|-----------|
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm | 309000 5 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm | 308986 4 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm | 309000 4 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm | 309001 14 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm | 309432 10 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm | 309002 3 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm | 308981 14 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm | 308981 11 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm | 308981 16 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309002 8 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm | 309002 13 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309432 8 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm | 309001 5 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm | 308986 18 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 308986 7 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm | 309001 13 |