

**Garant****Brzoizmjenjiva stezna glava MLA IK 50 bar, HSK-A 100, Područje reza navoja: M6-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338115 M6-20
GTIN	4045197422958
Razred artikla	31M

**Opis****Izvedba:**

- S minimalnim izjednačenjem duljine (MID), putem prigušnog elementa.
- Produženje vijeka trajanja nareznog svrdla / formatora do 300 %.
- Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
- Sigurno stezanje u brzo izmjenjivim prihvataima za ER stezne čahure.
- Odstupanje konusa drške prema konusu čahure < 3 µm.

**Upotreba:**

Na obradbenim centrima sa sinkronim vretenom.

- Za kompenzaciju razlike koraka ureznika / sinkronog vretena.
- Za kompenzaciju tolerancija koraka ureznika.

**Dodatni pribor:**

ER čahura, pogledajte br. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER stezne čahure za ureznik s četverokutom, pogledajte br. 309399; 309413. (vel. ER 11 / 16 / 25).

Brzoizmjenjivi nastavci i produžetci, pogledajte br. 338120 – 338142.

Povlačni vijak, vidi br. 308600 – 308806.

Cijev za rashladno sredstvo za HSK, vidi br. 309880.

Nasadni ključ za HSK, vidi br. 309890.

**Napomena:**

Maksimalni broj okretaja 4000 min<sup>-1</sup>.

**Tehnički opis**

Područje reza navoja	M6 – M20
Unutarnji Ø d <sub>1</sub>	32 mm
prikladno za ER veličinu	25
Kompenzacija duljine na vlak	1 mm
Vanjski Ø D	60 mm
Duljina izboja A-dimenzija	91 mm
Kompenzacija duljine na tlak	0,2 mm
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Oblik	A
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

## Pribor

ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309411 10
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309411 12
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
Brzoizmjenjiva čahura za urez. navoja MLA za veličinu ER čahura 16	338120 16
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 100	309880 100
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
Osnovni produžetak MLA za veličinu ER čahura 25	338130 25
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309411 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309411 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309411 9
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309411 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309409 14
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309411 14
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309411 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309409 11
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309411 16
ER stezna čahura za ureznikes brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16
ER stezna čahuras brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14