


Držac za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 20, Provrt d₂ (H7): 25 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319300 25
GTIN	4045197191250
Razred artikla	32V

Opis
Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: E

Kod boje za VDI dršku: VDI 20

l₆: 60 mm

l₇: 51 mm

Tehnički opis

Provrt d ₂ (H7)	25 mm
l ₇	51 mm
d ₈	50 mm
l ₆	60 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 20
d ₆	50 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 20

Vrsta proizvoda

VDI prihvat alata