



## Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 40, Provrt d2 (H7): 12 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319400 12
GTIN	4045197191359
Razred artikla	32V

### Opis

#### Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

#### Standard:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Oblik: E

Kod boje za VDI dršku: VDI 40

l<sub>6</sub>: 75 mm

l<sub>7</sub>: 61 mm

### Tehnički opis

Provrt d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
l <sub>6</sub>	75 mm
d <sub>8</sub>	55 mm
l <sub>7</sub>	61 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40

Vrsta proizvoda

VDI prihvat alata