

**Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 50, Provrt d2 (H7): 25 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319405 25
GTIN	4045197374080
Razred artikla	32V

**Opis****Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Oblik: E

Kod boje za VDI dršku: VDI 50

l<sub>6</sub>: 90 mm

l<sub>7</sub>: 76 mm

**Tehnički opis**

Provrt d <sub>2</sub> (H7)	25 mm
l <sub>7</sub>	76 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
d <sub>8</sub>	98 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 50
d <sub>6</sub>	98 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 50

Vrsta proizvoda

VDI prihvat alata