

HOLEX
Prihvat svrdla s izmjenjivim rez. pločicama Oblik E1, VDI 40, Provrt d₂ (H6): 25 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319250 25
GTIN	4045197191175
Razred artikla	32V

Opis
Upotreba:

Za bušenje sa svrdlom s izmjenjivim reznim pločicama i unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: E

Kod boje za VDI dršku: VDI 40

Vanjski Ø d₃: 45 mm

l₁ -0,2: 75 mm

l₂: 59 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø d ₃	45 mm
l ₁ -0,2	75 mm
l ₂	59 mm
Provrt d ₂ (H6)	25 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40

d ₆	83 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata