

**HOLEX**
**Prihvat svrdla s izmjenjivim rez. pločicama Oblik E1, VDI 50, Provrt d<sub>2</sub> (H6): 20 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319255 20
GTIN	4045197373854
Razred artikla	32V

**Opis**
**Upotreba:**

Za bušenje sa svrdlom s izmjenjivim reznim pločicama i unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Oblik: E

Kod boje za VDI dršku: VDI 50

Vanjski Ø d<sub>3</sub>: 40 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 67 mm

l<sub>2</sub>: 54 mm

**Tehnički opis**

Provrt d <sub>2</sub> (H6)	20 mm
Vanjski Ø d <sub>3</sub>	40 mm
l <sub>2</sub>	54 mm
l <sub>1</sub> -0,2	67 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 50

d <sub>6</sub>	98 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 50
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata