

**Komplet papirnatih traka za prekrivanje, Širina×Duljina (mm×m): 25X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083645 25X50
GTIN	4005801208460
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**tesakrepp® 4329** je **papirnata** tanka i **fleksibilna papirnata traka za prekrivanje od slabog krepa**, koja je vrlo otporna na rezanje i pruža srednju postojanost **lakova i ispuna**. Osim toga, također je prikladna za opće **radove pokrivanja i lakiranja** kod temperaturnih opterećenja do 70 °C.

**Napomena:**

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

**Tehnički opis**

Debljina	0,13 mm
širina	25 mm
Oznaka proizvođača	tesakrepp® 4329
Boja	žućkasto
Duljina	50 m

Sposobnost širenja	10 %
ljepilo	Prirodni kaučuk
Vlačna čvrstoća	0,33 N/mm
relativna vlažnost u skladištu	50 - 70 %
Materijal nosača	Papir
Posebnost	moć otisak
Posebnost	ponovno preradivo
Posebnost	moć ručno trganje
količina ljepljivih traka	12
postojanost na temperaturi do	70 °C
Temperatura skladištenja	15 - 35 °C
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Snaga lijepljenja na čeliku	0,28 N/mm
Primjena	za radove prekrivanja
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Vrsta proizvoda	Selotejp