

SWISS TOOLS

**Držac za tokarenje lijevi, PSC, Ø drške / veličina pločice – A mjera:
50/15-110mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320406 50/15-110
GTIN	2050001715166
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Zamjenski dijelovi br. 320610 – 320626 navedeni su na popisu zamjenskih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D ₁ min	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Veličina pločice	15
Rezervni dio	P05
Razmak vrhova osovina f	22 mm
Ø drške	50 mm
Korisna duljina L _N	90 mm
Prihvat	PSC
Primjena	lijevi
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da

Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje