

**HOLEX****Produžetak za ureznik s unutarnjim hlađenjem, tip: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338450 12
GTIN	4045197603685
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvatač ureznika ili ER čahure s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

**Upotreba:**

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

**Napomena:**

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

**Tehnički opis**

Produžetak L <sub>3</sub>	200 mm
Produžetak Ø D <sub>4</sub>	22 mm
Produžetak L <sub>2</sub>	90 mm
za četverokut K <sub>1</sub>	12 mm
Produžetak K <sub>2</sub>	12 mm
za navojni Ø svrdla d 1 DIN 374/376	M20
Produžetak Ø D <sub>3</sub>	16 mm
za duljinu pritezanja l <sub>1</sub>	41 mm

za Ø drške s navojem d<sub>2</sub>

16 mm

Vrsta proizvoda

Produžetak