

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Samostezna glava za bušenje, tip: 130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341000 130
GTIN	4045197308344
Razred artikla	33A

**Opis****Izvedba:**

**Visoko učinkovita** tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

**Upotreba:**

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

**Standard:****DIN 238****Tehnički opis**

Konus stezne glave	B 16
Duljina glave svrdla otvorena	90,5 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	103 mm
najveći konus stezne glave Ø	15,733 mm
Tip	130
Stezni raspon	1 - 13 mm
Vanjski Ø	50 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja

