

SWISS TOOLS

**Držac za tokarenje lijevi, PSC, Ø drške / veličina pločice – A mjera:
63/15-180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320406 63/15-180
GTIN	2050001715180
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Zamjenski dijelovi br. 320610 – 320626 navedeni su na popisu zamjenskih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1506..
Razmak vrhova osovine f	27 mm
Duljina izboja A-dimenzija	180 mm
Rezervni dio	P05
Minimalni Ø predbušenja D ₁ min	50 mm
Veličina pločice	15
Ø drške	63 mm
Korisna duljina L _N	158 mm
Prihvat	PSC
Primjena	lijevi
Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da

Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje