



Samostezna glava za bušenje Spiro, tip: 65/10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	341010 65/10
GTIN	4019208198071
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovita tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Tehnički opis

Stezni raspon	0,5 - 6,5 mm
Tip	65/10
Konus stezne glave	B 10
Duljina glave svrdla otvorena	61,5 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	68 mm
najveći konus stezne glave Ø	10,094 mm
Vanjski Ø	34 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja

