



## Dvostrana brusilica DS s usisom, 400 V, tip: DS07/200A



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077514 DS07/200A
GTIN	2050001674111
Razred artikla	03S

### Opis

#### Izvedba:

Dvostruka stolna brusilica s usisom integriranim u postolju.

Filter za vodu i plastični grubi i fini filter učinkovito skupljaju brusnu prašinu. **Isporuka bez brusnih ploča.**

#### Napomena:

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100.

Prihvat snaga: 500 W

maksimalan broj okretaja: 2900 min<sup>-1</sup>

Ø brusne ploče D: 200 mm

Širina brusne ploče T: 25 mm

Ø provrta brusne ploče H: 51 mm

Volumen transporta kod usisa: 6 m<sup>3</sup>/min

### Tehnički opis

Prihvat snaga	500 W
Težina	95 kg

maksimalan broj okretaja	2900 min <sup>-1</sup>
Volumen transporta kod usisa	6 m <sup>3</sup> /min
Oznaka proizvođača	DS07/200A
Širina brusne ploče T	25 mm
Ø provrta brusne ploče H	51 mm
Ø brusne ploče D	200 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Dvostruka brusilica

## Pribor

Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80	596350 EK80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK36	596350 NK36
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60	596400 NK60
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80	596400 SC80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60	596400 EK60
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80	596350 SC80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60	596350 NK60
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip C800	596350 C800
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60	596350 EK60