



Produžetak za ureznik s unutarnjim hlađenjem, tip: 5L



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338450 5L
GTIN	4045197603531
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvatač ureznika ili ER čahure s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

za navojni \varnothing svrdla d 1 DIN 374/376	M9 – M10
za nazivni \varnothing navoja d ₁ DIN 371	M7
Produžetak \varnothing D ₄	12,1 mm
Produžetak L ₃	230 mm
Produžetak \varnothing D ₃	7 mm
za \varnothing drške s navojem d ₂	7 mm
za duljinu pritezanja l ₁	26 mm
za četverokut K ₁	5,5 mm

Produžetak L ₂	70 mm
Produžetak K ₂	5,5 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak