



Produžetak za ureznik s unutarnjim hlađenjem, tip: 10L



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338450 10L
GTIN	4045197603654
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvatač ureznika ili ER čahure s četverokutom.

S unutarnjim dovodom sredstva za hlađenje.

Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

Produžetak K ₂	9 mm
za navojni Ø svrdla d 1 DIN 374/376	M16
Produžetak L ₃	230 mm
Produžetak L ₂	90 mm
za duljinu pritezanja l ₁	36 mm
Produžetak Ø D ₄	18 mm
za Ø drške s navojem d ₂	12 mm
za četverokut K ₁	9 mm

Produžetak Ø D ₃	12 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak