



Produžetak za ureznik, tip: 12L



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	338400 12L
GTIN	4045197429513
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

- Duga odn. vrlo duga verzija.
- Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
- Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
- Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvatač ureznika ili ER čahure s četverokutom.

Upotreba:

Za rezanje navoja na teško dostupnim mjestima kao što su npr. udubljenja, upuštenja, oštri bridovi na uređajima, iznimno duboki unutarnji navoji ili neposredno pored lijevanih stijenki.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.

Tehnički opis

za duljinu pritezanja l_1	41 mm
za navojni \varnothing svrdla d 1 DIN 374/376	M20
za četverokut K_1	12 mm
Produžetak $\varnothing D_4$	22 mm
Produžetak L_2	90 mm
za \varnothing drške s navojem d_2	16 mm
Produžetak K_2	12 mm
Produžetak $\varnothing D_3$	16 mm
Produžetak L_3	330 mm

Vrsta proizvoda

Produžetak