

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Samostezna glava za bušenje, tip: 100/12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341000 100/12
GTIN	4045197308320
Razred artikla	33A

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkovita tročeljusna glava za bušenje precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:**DIN 238****Tehnički opis**

najveći konus stezne glave Ø	12,056 mm
Konus stezne glave	B 12
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Duljina glave svrdla otvorena	80 mm
Tip	100/12
Duljina glave svrdla zatvorena	91,5 mm
Vanjski Ø	43 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja

