



## Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem Prima, tip: 16/18



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	342215 16/18
GTIN	4019208018201
Razred artikla	39R

### Opis

#### Izvedba:

Čeljusti su kaljene.

Za desni i lijevi hod.

S konusom bušeće glave DIN 238 za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

#### Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, **udarnim bušilicama** i standardnim bušilicama.

### Tehnički opis

Duljina glave svrdla zatvorena	98 mm
Tip	16/18
Stezni raspon	1 - 16 mm
Konus stezne glave	B 18
najveći konus stezne glave Ø	17,78 mm
Vanjski Ø	56,5 mm

odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem	S3
Vrsta proizvoda	Bušaća glava sa zupčanim vijencem