



## Samostezna glava za bušenje Supra sa SKS, tip: 13/12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	341455 13/12
GTIN	4019208069067
Razred artikla	39R

### Opis

#### Izvedba:

**Sa osiguranjem sile stezanja (SKS)** za udarne bušilice. Za desni i lijevi smjer rotacije. S konusom glave za bušenje DIN 238

#### Upotreba:

Za postavljanje na utične drške br. 342300 – 342887 ili izravno na strojno vreteno.

### Tehnički opis

najveći konus stezne glave Ø	12,065 mm
Konus stezne glave	B 12
Duljina glave svrdla zatvorena	90 mm
Tip	13/12
Stezni raspon	1 - 13 mm
Vanjski Ø	42,5 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja