

Garant**Samostezna glava za bušenje, tip: 130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341250 130
GTIN	4045197152817
Razred artikla	31K

Opis**Izvedba:**

Visoko učinkovita tročeljusna bušuća glava precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

Upotreba:

Na ručnim i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama i za prihvate art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:

DIN 238

Tehnički opis

Duljina glave svrdla zatvorena	103 mm
najveći konus stezne glave Ø	15,733 mm
Konus stezne glave	B 16
Stezni raspon	1 - 13 mm
Tip	130
Duljina glave svrdla otvorena	90,5 mm
Vanjski Ø	50 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja

