



Samostezna glava za bušenje Supra-SK 13E, tip: 13-1/2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	341710 13-1/2
GTIN	4019208228624
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

- Automatsko dodatno stezanje pri bušenju, proporcionalno sili rezanja (zadržavanje sile stezanja i kod primjene na tvrdim materijalima!).
- Čvrsta konstrukcija (radne komponente od metala).
- S potpornim prstenom.
- S osiguranjem sile stezanja (stezanje i blokiranje moguće izvršiti samo jednom rukom!).

Upotreba:

- Za jake aku bušilice i bušilice priključene na mrežu.
- Aku udarne bušilice do 36 volti.
- Okretni moment za lijevi hod do 50 Nm.

Napomena:

- Nije za prolazne rupe – Glave za bušenje moraju biti dovoljno jako učvršćene na vreteno.
- Univerzalno – s potpornim prstenom koristi se na strojevima s i bez blokade vretena.

Tehnički opis

Tip	13-1/2
Stezni raspon	1,5 - 13 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	79,3 mm
Duljina glave svrdla otvorena	72 mm
Vanjski Ø	42,9 mm

Prihvat	1/2-20 col
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja